

KÄRCHER**Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVR-L100DP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje **hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).**

- **Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.**
- **Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.**
- **Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.**

Industrijski sesalnik z dvema motorjema moči 2,4 kW z **nagibnim podnožjem, 100-litrskim zbiralnikom iz plemenitega jekla in vgrajeno črpalko** za enostavno popolno izpraznitev.

Obseg dobave:

S prekucnim ogrodjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. **Brez pribora.**

Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.

Napotek:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

Tehnični opis

Delovni hrup	76 dB(A)
--------------	----------

Dolžina kabla	6 m
Oznaka proizvajalca	IVR-L 100/24-2 Tc M
Širina	620 mm
Velikost priključka	DN50 mm
Število turbin	2
Dolžina	740 mm
Poraba moči	2400 W
Pretok zraka	118 l/s
Masa	59 kg
Prostornina zbiralnika	100 l
Vakuum	230 mbar
Razred sesanja prahu	L
Višina	1180 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Garnitura za odsesavanje odrezkov in tekočine Velikost priključka DN50	078529 DN50
Koprena za zbiralnik odrezkov, 40 l. za tip sesalnika IVR-L100	072806 IVR-L100
Zbiralnik za odrezke za industrijski sesalnik Prostornina 40 l	078524 40