

 steinel**Pihalnik vročega zraka, Tip: 351601****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078321 351601
GTIN	4007841351601
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Kakovosten pihalnik vročega zraka HG 2520 EKF v obliki pištrole za profesionalno uporabo s transportnim kovčkom. Elektronsko krmiljen z brezstopenjsko regulacijo količine zraka.

- **Priključni kabel za enostavno zamenjavo.**
- **Zamenljiv keramični grelec, življenjska doba pribl. 800 ur.**
- **Zračni tlak do 4000 Pa.**
- **Nastavitev temperature 50–700 °C s krmilno ročico.**
- **Regulacija količine zraka 150–500 l/min.**
- **Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.**
- **Stopnja za ohlajanje.**
- **LCD prikazovalnik in prikaz preostale vročine.**

Uporaba:

Za varjenje in oblikovanje umetnih mas, za krčenje, odstranjevanje barve, spajkanje, sušenje, odtajanje.

Tehnični opis

Masa	840 g
Pretok zraka	150 - 500 l/min

Oznaka proizvajalca	HG 2520 EKF
Temperatura zraka	50 - 700 °C
Poraba moči	2300 W
Pakiranje	Transportkoffer
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

Pribor

Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Optični bralnik temperature HL Scan Tip 014919	078326 014919