



## Optični bralnik temperature HL Scan, Tip: 014919



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078326 014919
GTIN	4007841014919
Razred artikla	07E

### Opis

#### Izvedba:

Optični bralnik temperature za IR-merjenje temperature na površini obdelovanca. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Nastavljanje v korakih po 10 °C.  
HL Scan z LCD prikazovalnikom in 9 V baterijo.

#### Opis:

Optični bralnik temperature HL Scan nadzoruje temperaturo obdelovanca z LED-žarkom. Ob prekoračenju ali nedoseženju dovoljene temperature se sproži akustični in optični signal.

#### Primerno za :

Za HL 1920 E, HL 2020 E ter naprave Professional HG 2120 E in HG 2320 E.

Masa: 165 g

Območje zajemanja temperature: 0 - 300 °C

Primerne za: HG 2320, HG 2120

### Tehnični opis

Masa	165 g
Območje zajemanja temperature	0 - 300 °C
Primerne za	HG 2320, HG 2120
Tip baterij	9 V blok
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Temperaturni čitalnik

