

PRYOR

Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 6mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085430 6 |
| GTIN | 5022044003408 |
| Razred artikla | 08W |

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm²**.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Tehnični opis

| | |
|---------------|------|
| Višina pisave | 6 mm |
|---------------|------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Debelina držala | 9,5 |
| celotna dolžina | 70 mm |
| Vrsta izdelka | Ročni udarni žig |

Pribor

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/E mm | 085431 6/E |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/F mm | 085431 6/F |
| Držala za udarne žige Tip GRIP | 085475 GRIP |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/Y mm | 085431 6/Y |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/R mm | 085431 6/R |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/T mm | 085431 6/T |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/K mm | 085431 6/K |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/M mm | 085431 6/M |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/U mm | 085431 6/U |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/V mm | 085431 6/V |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/I mm | 085431 6/I |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/J mm | 085431 6/J |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/S mm | 085431 6/S |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/W mm | 085431 6/W |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/O mm | 085431 6/O |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/A mm | 085431 6/A |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/X mm | 085431 6/X |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/& mm | 085431 6/& |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/N mm | 085431 6/N |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/H mm | 085431 6/H |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/L mm | 085431 6/L |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/D mm | 085431 6/D |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/Z mm | 085431 6/Z |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/B mm | 085431 6/B |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/Q mm | 085431 6/Q |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/G mm | 085431 6/G |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/P mm | 085431 6/P |
| Udarna črka – posamičnaObičajna pisava A – Z Višina pisave/znakov 6/C mm | 085431 6/C |