

Mitutoyo**Pomično merilo, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412101 200
GTIN	4946368110189
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Fino brušene merilne površine.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Delitev	1/128 col
Kalibriranje	A1
Delitev	1/20 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Merilno območje	200 mm
Dolžina konic	50 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Pakiranje	Etui
Dolžina križnih konic	20,5 mm
Standard	ISO 13385
Masa	180 g

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Kromirana skala	da
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo	Povišana vodila
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
--	--------