

Mitutoyo**Pomično merilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412101 300
GTIN	4946368110196
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Fino brušene merilne površine.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Dolžina križnih konic	22 mm
Merilno območje	300 mm
Pakiranje	Etui
Preklop odčitavanja	mm / col
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,05 mm
Dolžina konic	64 mm
Standard	ISO 13385
Masa	355 g

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,08 mm
Kromirana skala	da
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo	Povišana vodila
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300