

Mitutoyo**Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412623 200
GTIN	4946368693989
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Elektronsko pomično merilo z elektroniko Absolute in velikim, dobro čitljivim prikazovalnikom. Neobčutljivo na vodo, olje in prah. Majhna porabe energije omogoča 18000 ur neprekinjene uporabe z eno baterijo (vel. 300: 5000 ur). Naprava se pri upravljanju samodejno vklopi, ko je ne uporabljate, pa se po pribl. 20 minutah samodejno izklopi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Tehnični opis

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Merilno območje	0 - 200 mm
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,01 mm
Avtomatski izklop	da
Čas delovanja	15.000 h
Dolžina konic	50 mm

Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,02$ mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120