

**Kotni brusilnik, Tip: 72217360****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

Lahki in zmogljivi **115 mm enoročni kotni brusilniki** v **kompaktni, priročni izvedbi**, glava gonila je vrtljiva v korakih po 90°, hitra nastavitev ščitnika, vreteno z navojem M14.

Robusten motor z močjo **800 W**, popolnoma kovinska glava gonila, blokada vretena, zaščita pred vnovičnim zagonom.

Obseg dobave:

Vključno s ščitnikom, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem.

Oznaka proizvajalca: WSG 8-115

Poraba moči: 800 W

Območje števila vrtljajev: 11000 min⁻¹

Maksimalni Ø plošče: 115 mm

Največja globina rezanja: 34 mm

Masa: 2 kg

Tehnični opis

Poraba moči	800 W
Masa	2 kg
Maksimalni Ø plošče	115 mm
Oznaka proizvajalca	WSG 8-115

Največja globina rezanja	34 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s ²
Območje števila vrtljajev	11000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki