

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 7-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Priročen kompakten kotni brusilnik z majhnim obsegom ročaja.

- **720-W-motor z maso le 1,9 kg, optimizirane zračne reže (neposredno hlajenje) za daljšo življenjsko dobo, zaščita pred vnovičnim zagonom.**
- **Najmanjši obseg ročaja (176 mm) v primerjavi z ostalimi kotnimi brusilniki v tem zmogljivostnem razredu, nizka glava gonila omogoča delo na ozkih mestih.**

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Tehnični opis

Poraba moči	720 W
Oznaka proizvajalca	GWS 7-125
Posebnosti	Majhen obseg ročaja
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6,5 m/s ²
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Masa	1,9 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm

Največja globina rezanja	34 mm
Območje števila vrtljajev	11000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki