

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 19-125CI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Zelo zmogljiv 1900 W kotni brusilnik za maksimalno produktivnost in najboljšo zaščito uporabnika.

- Dolga življenjska doba motorjev z neposrednim hlajenjem, elektroniko Constant-Electronic, zaščito pred preobremenitvijo in dolgo življenjsko dobo ogljikovih ščetk.
- Ozko ohišje z mehko oprijemljivo površino zagotavlja dobro rokovanje.
- Dodaten ročaj z blaženjem vibracij do 40 odstotkov za neutrudljivo delo (EN 60745).
- Najboljša zaščita uporabnika z blokado povratnega udarca, zaščito pred ponovnim zagonom, zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju in blaženjem vibracij.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Tehnični opis

Poraba moči	1900 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Oznaka proizvajalca	GWS 19-125 CI
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Največja globina rezanja	34 mm

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Posebnosti	Maksimalna zmogljivost
Masa	2,4 kg
Območje števila vrtljajev	11500 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki