



Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 722213



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077111 722213
GTIN	4014586883496
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

S spremenljivim številom vrtljajev, idealno za obdelavo plemenitega jekla.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Oznaka proizvajalca: WSG 17-70 INOX

Poraba moči: 1700 W

Maksimalno število vrtljajev: 2700 – 8500 min⁻¹

Maksimalni Ø plošče: 125 mm

Največja globina rezanja: 31 mm

Masa: 2,4 kg

Tehnični opis

Stikalo Totmann	ne
-----------------	----

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Masa	2,4 kg
Maksimalno število vrtljajev	2700 – 8500 min ⁻¹
Poraba moči	1700 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s ²
Posebnosti	spremenljivo število vrtljajev
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Največja globina rezanja	31 mm
Oznaka proizvajalca	WSG 17-70 INOX
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki