

# AEG

## Kompaktni kotni brusilnik, Tip: WS10-125S



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

**AEG – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.** Zmogljivi in ergonomični **kotni brusilniki** v ozki, kompaktni izvedbi.

- **Varnostna blokada vretena.**
- **Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.**
- **Ležaji in stikala so zaščiteni pred prahom.**
- **Glavo gonila je možno vrteti v korakih za kot 90° za upravljanje z levo ali desno roko.**
- **Blokada pred vnovičnim zagonom.**

Enoročni kotni brusilnik 1000 W / Ø 125 mm.

#### Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica.

#### Napotek:

Vsi kompaktni kotni brusilniki s stikalom, ki ga je mogoče utrditi, so brez funkcije Totmann.

### Tehnični opis

Poraba moči	1000 W
Masa	2,4 kg
Največja globina rezanja	32 mm
Stikalo Totmann	ne

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	WS10-125S
Posebnosti	M14
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	11500 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

---

## Pribor

Ščitnik za WS-125 Tip GUARD-125	077122 GUARD-125
---------------------------------	------------------