

# AEG

## Kompaktni kotni brusilnik, Tip: WS13125SXE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

**AEG – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.** Zmogljivi in ergonomični **kotni brusilniki** v ozki, kompaktni izvedbi.

- **Varnostna blokada vretena.**
- **Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.**
- **Ležaji in stikala so zaščiteni pred prahom.**
- **Glavo gonila je možno vrteti v korakih za kot 90° za upravljanje z levo ali desno roko.**
- **Blokada pred vnovičnim zagonom.**

Enoročni kotni brusilnik 1300 W/Ø 125 mm, z elektroniko za konstanten tek z omejitvijo števila vrtljajev in zaščito pred obremenitvijo. Vklj. z vpenjalno matico **FIXTEC**.

#### Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica.

#### Napotek:

Vsi kompaktni kotni brusilniki s stikalom, ki ga je mogoče utrditi, so brez funkcije Totmann.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	2,4 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm

Posebnosti	M14, FIXTEC
Največja globina rezanja	32 mm
Oznaka proizvajalca	WS13125SXE
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Stikalo Totmann	ne
Poraba moči	1300 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

---

## Pribor

Ščitnik za WS-125 Tip GUARD-125	077122 GUARD-125
---------------------------------	------------------