

**Garant****Kovček za serviserje z vložkom za dno in tablami za orodje na kolesih****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692815
GTIN	4045197806215
Razred artikla	61G

**Opis****Izvedba:**

Školjke kovčka iz polikarbonata so izdelane s postopkom brizganja. Prednosti polikarbonata so velika odpornost proti udarcem, trdnost, togost in trdota v širokem temperaturnem območju. Aluminijasti okvir z vogalnimi ščitniki iz umetne mase za zaščito pred udarci, vgrajeno številčno ključavnico in zaporo pokrova kovčka.

**Notranja oprema za notranjo višino 150 mm:**

1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 12 gumijastimi zankami za orodje. 2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk in 10 vložkov za dno kovčka. 1 tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje na prednji in zadnji strani.

5 transportno enoto, 4-kratnim teleskopskim ročajem in kroglično uležajenimi kolesi.

**Tehnični opis**

Notranja dolžina	435 mm
Masa	6,7 kg
Notranja širina	275 mm
Notranja višina	150 mm

Material	PC
Način shranjevanja orodja	Držalo za struženje
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	35 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

## Pribor

Pregradna garnitura za 1/2 vložka za dno kovčka (2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk)	692850
Pregradna garnitura za 1/2 vložka za dno kovčka (10 vložkov v 4 velikostih)	692855
Tabla za orodje z 6 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje	692847
Pregradna garnitura za 1/3 vložka za dno kovčka (2 prečni pregradi, 12 pregradnih prečk)	692852
Zaščitna podloga	692800
Tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje	692845
Trak za kovček s številčno ključavnico TSA (140 × 5 cm)	692860