

FLEX**Tračni brusilnik za cevi, Tip: SET****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077761 SET
GTIN	4030293187191
Razred artikla	03S

Opis**Izvedba:**

Zmogljiv stroj za brušenje cevi s predizbiro števila vrtljajev, tahometrični generator za konstantno število vrtljajev, mehkim zagonom, **blokado pred vnovičnim zagonom**, zaščito pred preobremenitvijo in nadzorom temperature. Zamenjava sistemskih nastavkov za brušenje cevi in satiniranje **brez uporabe orodja**. Popolnoma zalita elektronska komponenta je zaščiten pred prahom. Kakovostna, vzmetno uležajena brusna roka z 2 preusmerjevalnima kolutoma za optimalno objemanje cevi do maks. 270°.

Obseg dobave:

1 stroj za brušenje cevi BRE14-3 125SET, 1 brusni nastavek za brusni trak BR125, po 1 brusni trak Superfinishing S600, S1500, po 1 brusni trak Meshflex A240, A400, po 5 brusnih trakov Coruflex P80, P120, P220, 1 transportni kovček L-BOXX® 238.

Napotek:

Za brusne trakove glejte od art. 558408 naprej.

Pakiranje: Transportni kovček

Oznaka proizvajalca: BRE14-3 125SET

Poraba moči: 1400 W

Širina traku: 40 mm

Dolžina traku: 760 mm

Maksimalni Ø cevi: 125 mm

Masa: 3,6 kg

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	BRE14-3 125SET
maksimalna hitrost traku	10 mm/s
Masa	3,6 kg
Širina traku	40 mm
Poraba moči	1400 W
Maksimalni Ø cevi	125 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	0 m/s ²
Dolžina traku	760 mm
Tip	SET
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Tračni brusilnik za cevi

Pribor

Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558398 60
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 60	558410 60
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 120	558410 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558401 80
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 40	558409 40
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558402 40
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558407 60
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558404 60
Brusni trak, keramična zrna XK870F Zrnatost 60	558411 60
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 60	558409 60
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 40	558430 40
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558399 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558397 40
Brusni trak, keramična zrna XK870F Zrnatost 120	558408 120

Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558404 80
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 80	558430 80
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558404 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558412 40
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 60	558430 60
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558398 40
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558407 40
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 120	558430 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558397 120
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 24	558410 24
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558401 60
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558407 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558399 60
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558414 120
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 24	558430 24
Brusni trak, keramična zrna XK870F Zrnatost 120	558411 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558414 40
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558399 80
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558414 80
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 36	558409 36
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558401 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558414 60
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558398 80
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 40	558410 40
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 120	558409 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558402 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558404 40
Brusni trak, keramična zrna XK870F Zrnatost 60	558408 60
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558407 80

Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 80	558409 80
Brusni trak, keramična zrna XK870F Zrnatost 80	558408 80
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558412 80
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 36	558430 36
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558399 40
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558412 60
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558397 60
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 36	558410 36
Brusni trak, keramična zrna XK870F Zrnatost 80	558411 80
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558402 80
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558412 120
Brusni trak, keramična zrna XK870X Zrnatost 80	558410 80
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 40	558401 40
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 80	558397 80
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 120	558398 120
Brusni trak, keramična zrna XK870T Zrnatost 60	558402 60