

**FLEX****Stroj za satiniranje TRINOX FLEX, Tip: BSE14-3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Razred artikla	03S

**Opis****Izvedba:**

**Zmogljiv stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 z elektroniko za konstanten tek.**

- **Predizbira števila vrtljajev in tahometrični generator za konstantno število vrtljajev.**
- **Mehak zagon, zaščita pred preobremenitvijo in blokada pred vnovičnim zagonom po izpadu napajanja.**
- **Popolnoma zalita elektronska komponenta je zaščitena pred prahom.**

**Uporaba:**

Za satiniranje, poliranje, ščetkanje, glajenje, odstranjevanje rje in zarobka.

**Obseg dobave:**

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 brusni nastavek za satiniranje BS100.

Oznaka proizvajalca: BSE 14-3 100

Poraba moči: 1400 W

Območje števila vrtljajev: 1000 - 3500 min<sup>-1</sup>

Vpenjalo za orodje: 19

Dolžina polirnega orodja: 100 mm

Maksimalni Ø polirnega orodja: 125 mm

**Tehnični opis**

Vpenjalo za orodje	19
Oznaka proizvajalca	BSE 14-3 100
Območje števila vrtljajev	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>

Maksimalne vibracije v skladu z EN	0 m/s <sup>2</sup>
Dolžina polirnega orodja	100 mm
Poraba moči	1400 W
Maksimalni Ø polirnega orodja	125 mm
Masa	2,9 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stroj za satiniranje

## Pribor

Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 180	568538 180
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 120	568538 120
Vpenjalni valj Ø 100×100 mm Tip AIR	568577 AIR
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 280	568535 280
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Primerjava zrnatosti 280	568558 280
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 80	568535 80
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Primerjava zrnatosti 180	568558 180
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 240	568538 240
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 120	568532 120
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 40	568532 40
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 280	568538 280
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 600	568538 600
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 80	568532 80
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Primerjava zrnatosti 100	568558 100
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 120	568535 120
Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm Zrnatost 60	568532 60