



Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov, Tip: EKF300



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 078121 EKF300 |
| GTIN | 4250187507229 |
| Razred artikla | 07E |

Opis

Izvedba:

Stroj za posnemanje robov z mehkim zagonom in termično zaščito v kompaktni izvedbi za obdelavo ravnih robov, notranjih in zunanjih radijev ter izvrtin od \varnothing 22 mm. Fina nastavitvev dopušča ozko posnetje za posnemanje zarobka, pa tudi široko posnetje robov. Z izboljšano glavo za manjše rezalne sile. Posnet rob 30° – brezstopenjska nastavitvev širine 0 - 5 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z rezkarji, **3 obračalnimi ploščicami** iz karbidne trdine, kavljem za odrezke art. 084520 in transportnim kovčkom.

Napotek:

Potreben je rob obdelovanca z višino najmanj 2 mm za vodilni valj.

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------|
| Dolžina | 310 mm |
| Omrežna napetost | 230 V |
| Poraba moči | 1500 W |
| Masa | 4 kg |

| | |
|------------------------------|--|
| Maksimalno število vrtljajev | 6000 min ⁻¹ |
| Višina | 295 mm |
| Oznaka proizvajalca | EKF300 |
| Širina | 138 mm |
| Rob | 30° |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Pakiranje | Transportni kovček |
| Vrsta izdelka | Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Garnitura obračalnih ploščic iz karbidne trdine SHM 200, 3-delna za jeklo Tip SHM200 | 078128 SHM200 |
| Orodje za rezkanje 3-rezilno Tip ZFR300 | 078133 ZFR300 |
| Nadomestni vijak za obračalne ploščice EKF Izvedba SCREW | 078127 SCREW |