



Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem, Tip: M18JSRDAB



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073960 M18JSRDAB
GTIN	4002395167760
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem.

- **USB-priključek za polnjenje mobilnih naprav.**
 - **Izhod AUX za priključitev zunanjih zvočnih predvajalnikov.**
 - **LCD-digitalna ura vklj. z baterijami.**
 - **Uporaba z 18-voltnimi akumulatorji Milwaukee ali izmenično napetostjo 220-240 voltov.**
- Visoko zmogljiv avdio sistem z digitalnim radijem in FM radijskim sprejemnikom.
- **Dva zvočnika s pasivnimi membranami za glasen, jasen zvok z bogatimi basi.**
 - **Digitalni sprejemnik z 10 spominskimi mesti.**
 - **Robustna oblika ščiti radijski sprejemnik pred brizgajočo vodo in prahom na gradbišču.**
 - **Predal za varno shranjevanje predvajalnika MP3.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Tehnični opis

Širina	200 mm
Masa	5 kg
Oznaka proizvajalca	M18JSRDAB+-0
Dolžina	400 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Napetost akumulatorja	18 V
Višina	200 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Radio

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C