

Garant**Nosilec za kolo, par, za predalni blok na kolesih Smer potiskanja, čelna stranica predala, Tip: R27E****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Razred artikla	91H

Opis**Izvedba:**

Par transportnih nosilcev s kolesi – s po 2 trdno nameščenima in 2 kolesoma za zavijanje (\varnothing 100 mm) z zavoro, kolesa so nameščena na nosilno traverzo. **Upoštevajte smer vrtenja koles.** Nosilnost 600 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu.

Primerno za:

Par transportnih nosilcev s kolesi, primeren za ohišje omare za orodje iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) z **dimenzijami 27x27E**. Iz varnostnih razlogov (nevarnost prevračanja) je maksimalna uporabna višina ohišja 800 mm. **Potiskanje s sprednje strani predala.**

Napotek:

- **Predali v omarah za orodje na kolesih morajo biti opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Predali se pri zapiranju avtomatsko zapahnejo, s čimer je preprečeno, da bi se med transportom odpirali. Zapore proti izvlečenju za predale iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) najdete pod art. 949605 v seznamu nadomestnih delov.**
- **Pri nosilnosti koles (600 kg) upoštevajte tudi lastno maso omare.**
- **Upoštevajte zeleno smer vrtenja koles.**

Tehnični opis

\varnothing trdno nameščenega kolesa	100 mm
maksimalna skupna nosilnost	600 kg

Ø kolesa za zavijanje	100 mm
Vrsta izdelka	Rola