



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 13-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630068 6
GTIN	4062406230173
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kosov art. 631020 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Podaljški: 2 kosa art. 632420 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Material: Kromvanadijevo jeklo

Višina: 47 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13 mm

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Število delov	13
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Material	Kromvanadijevo jeklo
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	149 mm
Višina	47 mm
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632420 150
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633520 1/4
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632090 1/4
Vložek iz trde pene za garnituro 630068	630324 630068
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632420 50
Sistemska škatla Tip 2	630323 2
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4