



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 29-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630368 6
GTIN	4062406230203
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8

in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Za vijake Phillips z navojem M2–M6 in za vijake z zarezano glavo z navojem M2,5–M5.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 4 kosi art. 631720 vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi, podobni art. 675200 vel. 1; 2; 3

Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kosi, podobni art. 675250 vel. 4; 5,5; 8

Držalo za vijačne nastavke: 1 kos art. 676800 vel. 44

T-ročaj: 1 kos podobno art. 633029

Natični ročaj: 1 kos, art. 632840 vel. 150

Podaljški: 1 kos 75 mm

1 kos art. 632420 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Število delov	29
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	149 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 5,5 mm	675250 5,5
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 8 mm	675250 8
Spojno držalo Tip 4/4	676800 4/4
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632420 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675200 3/25
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 4 mm	675250 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 150	632840 150
Vložek iz trde pene za garnituro 630368	630324 630368

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 5 mm	631720 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 4 mm	631720 4
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632090 1/4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 6 mm	631720 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631020 12
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633520 1/4
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675200 2/25
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675200 1/25
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 3 mm	631720 3
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Sistemska škatla Tip 2	630323 2