



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633918 12
GTIN	4062406230753
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M14.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-ročaj: 1 kos art. 635720

Podaljški: 2 kosa, art. 635420 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636220

Raglja: 1 kos, art. 635090

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-22 mm
Število delov	19
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS

Dolžina	357 mm
Širina	174 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635420 75
Sistemska škatla Tip 3	630323 3
Vložek iz trde pene za garnituro 633918	630324 633918
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636220 3/8
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635720 200
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip 3/8	635090 3/8