



## Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633918 6
GTIN	4062406230746
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 637220.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M14.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključi: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-ročaj: 1 kos art. 635720

Podaljški: 2 kosa, art. 635420 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636220

Raglja: 1 kos, art. 635090

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-22 mm

Število delov	19
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	174 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635720 200
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636220 3/8
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635420 75
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip 3/8	635090 3/8
Vložek iz trde pene za garnituro 633918	630324 633918
Sistemska škatla Tip 3	630323 3