



Raglja, dvosmerna, 1/4 col z izmetačem, Tip: 1/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Ročno upravljani vstavki.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Število zob: 36

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
celotna dolžina	125 mm
Število zob	36
Delovni kot	10 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Raglja