



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 26-delna, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	634318 12
GTIN	4062406230777
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M12.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 12 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, podobni art. 637329 vel. 16; 20,8

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kosov, art. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-ročaj: 1 kos art. 635720

Podaljški: 2 kosa, art. 635420 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636220

Raglja: 1 kos, art. 635090

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-10 mm
Število delov	26

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	174 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip 3/8	635090 3/8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm	637620 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm	637620 10
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 20,8 mm	637329 20,8
Sistemska škatla Tip 3	630323 3
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635720 200
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637329 16
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7 mm	637620 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637620 5
Vložek iz trde pene za garnituro 634318	630324 634318
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 3 mm	637620 3
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635420 75
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636220 3/8
	637620 8

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm

637620 6