

**Raglja, dvosmerna, 3/8 col z izmetačem, Tip: 3/8****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 635090 3/8    |
| GTIN                  | 4062406230784 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Z ročico za preklon v desni ali levi tek.

**Standard:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Primerno za :**

Ročno upravljani vstavki.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Število zob: 38

**Tehnični opis**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col              |
| Standard          | DIN 3120             |
| Standard          | DIN 3122             |
| celotna dolžina   | 195 mm               |
| Število zob       | 38                   |
| Delovni kot       | 9,5 stopinj          |
| Material          | Kromvanadijevo jeklo |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Površina      | kromirani |
| Vrsta izdelka | Raglja    |