



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 23-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637818 6
GTIN	4062406230821
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 17 kosov vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-ročaj: 1 kos 641320

Podaljški: 3 kosi, art. 641020 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641620

Raglja: 1 kos, art. 640190

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	23
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-34 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Mere zeva ključa	metrični
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	407 mm
Širina	227 mm
Višina	62 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
Vložek iz trde pene za garnituro 637818	630324 637818
Sistemska škatla Tip 4	630323 4
Sistemska škatla Tip 3	630323 3
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641020 75
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255