



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 12-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637668 6
GTIN	4062406230791
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M16.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kos. art. 642220 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 podaljška: Po 1 kos art. 641020 vel. 130; 255

1 raglja: Art. 640190

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 62 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-24 mm

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-24 mm
Število delov	12
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	407 mm
Širina	227 mm
Višina	62 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642220 24
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642220 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642220 13
Vložek iz trde pene za garnituro 637668	630324 637668
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642220 10
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642220 21
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642220 22
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642220 19
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642220 16
Sistemska škatla Tip 4	630323 4
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642220 17