



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 16-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637718 6
GTIN	4062406230807
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključi: 13 kos vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 podaljška: Art. 641020 vel. 130; 255

1 raglja: Art. 640190

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	16
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-34 mm
Mere zeva ključa	metrični

Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	407 mm
Širina	227 mm
Višina	62 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
Vložek iz trde pene za garnituro 637718	630324 637718
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
Sistemska škatla Tip 3	630323 3
Sistemska škatla Tip 4	630323 4
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2