


Garant**Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 125XSP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363000 125XSP
GTIN	4062406229962
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
- Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
- Avtomatizacijski vmesnik.
- Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
- Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Hitra in intuitivna uporaba.
- Natančnost ponovitve <0,01 mm.
- Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
- Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
- Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
- Nastavitev centra s šestilnim ključem.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, **pokrov vretena art. 363083.**

Dodatni pribor:

Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

Napotek:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

Tehnični opis

Serija	Xtric
B	125 mm
Maksimalni vrtilni moment	132 Nm
Območje vpenjanja S2	92 - 146 mm
Območje vpenjanja S1	0 - 60 mm
Višina H	54 mm
Kot obračanja	±2 stopinj
Masa	7,8 kg
Barvna koda za primerni pribor	Xtric 125
Mere zeva ključa	5 mm
Mere zeva ključa	13 mm
L	186 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	32 kN
Vzdolžni utor	20 mm
Medosna razdalja, spodnja stran	96 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 32 mm	363076 32
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30C mm	363076 30C

Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 125/120 mm	363080 125/120
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 25 mm	363076 25
Matica za vreteno, toga, desno Tip 125	363097 125
Matica za vreteno, nihajna, desno Tip 125	363099 125
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 20 mm	363076 20
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 10 mm	363076 10
Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 125/138 mm	363080 125/138
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 32C mm	363076 32C
Mehki čeljustni nastavki Tip 160S	363034 160S
Mehki čeljustni nastavki Tip 160A	363034 160A
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30 mm	363076 30
Matica za vreteno, nihajna, levo Tip 125	363098 125
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 12 mm	363076 12