



## Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 27mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302917 27
GTIN	4062406229993
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>. Oblika A.

#### Uporaba:

**Z moznikom** za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

#### Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

#### Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

### Tehnični opis

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	27
Zunanji Ø D	48 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Previsna dolžina A	100 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	27 mm

Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje