



## Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303027 22
GTIN	4062406231064
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>. Oblika A.

#### Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

### Tehnični opis

Zunanji Ø D	48 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave