



Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302957 32
GTIN	4062406231040
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min⁻¹. Oblika A.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	32
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	32
Zunanji Ø D	58 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32

Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje