

Garant**12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	630929 11
GTIN	4062406231125
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **HT-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Napotek:

12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 630932, HOLEX: art. 630962).

Tehnični opis

Dolžina	25 mm
Ø na izhodni strani	15,9 mm
Zev ključa	11 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ