

Garant**SEET 1305 AGSR, HB8630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Napotek:

Za najboljšo kakovost površine uporabljajte skupaj z art. 213596 UNI.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 - 1 \times D / a_{pmaks.} = 4 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,22 mm
Tip	INOX
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEET 1305 AGSR
Zvrst	HB8630
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		