



Vpenjalni trn Weldon za rezkarje za privijačenje z notranjim hlajenjem, $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, Navoj M \times dolžina L1: M5X20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Toleranca držala h6.

Uporaba:

Za vpenjanje v vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino (Weldon).

z notranjim hlajenjem: da

\varnothing izvrtine D_1 : 5,5 mm

$\varnothing D_2$: 10 mm

Celotna dolžina L: 65 mm

Uporabna dolžina L_1 : 20 mm

L_2 : 5 mm

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	20 mm
$\varnothing D_2$	10 mm
\varnothing izvrtine D_1	5,5 mm
Celotna dolžina L	65 mm
L_2	5 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 12 \text{ mm}$
\varnothing držala d	12 mm
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje