



Akumulatorska verižna žaga, Tip: M18FCHS121



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- **Robustna verižna žaga z odlično ergonomijo, visoko zmogljivostjo in hitrostjo verige.**
- **18-V li-ionski akumulator omogoča podobno visoko zmogljivost, zanesljivo delovanje in življenjsko dobo kot vrtna naprava z bencinskim motorjem – vendar brez neposrednih emisij.**
- **Z enim polnjenjem akumulatorja lahko naredite do 150 rezov v mehki les 10×10 cm (12,0 Ah), enako količino dela kot z enim polnjenjem rezervoarja pri vrtni napravi z bencinskim motorjem.**
- **Akumulator REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™, 12,0 Ah, je bil razvit za profesionalno in dolgotrajno uporabo ter je primeren za vsa ročna akumulatorska električna orodja Milwaukee. Tako lahko za vse akumulatorske sabljaste žage, akumulatorske kotne brusilnike ali akumulatorske udarne vijačnike uporabljate isti akumulator.**
- **Kovinski nazobčani nastavek za izboljššan učinek vzvoda med rezanjem.**
- **Preprosto mazanje verige: rezervoar za olje brez izgub (vsebina 200 ml), preprosto polnjenje in kontrola nivoja napolnjenosti.**

Obseg dobave:

Vklj. z akumulatorjem in polnilnikom High-Output 12,0 Ah, 80 ml olja, verigo in zaščito verige (meč).

Tehnični opis

Masa	6,4 kg
Kapaciteta akumulatorja	12 Ah
Število vključenih akumulatorjev	1

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,96 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Raven zvočnega tlaka	97,69 dB
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Verižna žaga