



## Pnevmatski vijačnik, Tip: S2480

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079161 S2480
GTIN	4589484319243
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji  $\emptyset$  cevi. Vsestransko uporabni vijačniki s 1/4-colsko hitrovpenjalno glavo z notranjim 6-kotnikom za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej), s preklopom za **desni/levi tek**. Z udarnim mehanizmom (majhen povratni moment).

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Območje vrtilnega momenta: 6 – 13 Nm

Maksimalni  $\emptyset$  vijaka (8.8 – 12.9): M5

Maksimalno število vrtljajev: 6500 min<sup>-1</sup>

Mere vpenjala za orodja: 1/4 col

Največja poraba stisnjenega zraka: 600 l/min

Priključni navoj: BSP

### Tehnični opis

Masa	0,78 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji $\emptyset$ )	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	6500 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	S2480
Največja poraba stisnjenega zraka	600 l/min
Območje vrtilnega momenta	6 – 13 Nm

## Podatkovni list

Delovni hrup	90 dB(A)
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M5
Dolžina	132 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP