

Garant

Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 11xD, Sistem / Ø držala: GL/16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Ročaj ojačan s karbidom.

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: GL

Celotna dolžina L: 204 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 85 mm

priporočena dolžina odrezkov: 64 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 1

Tehnični opis

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	85 mm
priporočena dolžina odrezkov	64 mm
Sistem	GL
Garnitura montažnih vijakov	269026 1
Celotna dolžina L	204 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264830; 264831

Serijska	Master Mute
Globina notranjega struženja do	11xD
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože