

Garant
Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 8×D, Sistem / Ø držala: GL/16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264866 GL/16
GTIN	4062406231408
Razred artikla	29E

Opis
Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + \text{ srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Tehnični opis

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	74 mm
priporočena dolžina odrezkov	64 mm
Sistem	GL
Garnitura montažnih vijakov	269026 1
Celotna dolžina L	170 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264830; 264831
Serija	Master Mute
Globina notranjega struženja do	8×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

