

## Garant

### Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 11xD, Sistem / Ø držala: QC/25



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Razred artikla	29E

#### Opis

##### Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

##### Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Celotna dolžina L: 330 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 2,5 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 125 mm

priporočena dolžina odrezkov: 100 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 1

#### Tehnični opis

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	125 mm
priporočena dolžina odrezkov	100 mm
Srednji premik H osnovnega telesa	2,5 mm
Sistem	QC
Garnitura montažnih vijakov	269026 1
Visokotlačna priključna cev	269207

Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	330 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264834; 264835
Serija	Master Mute
Globina notranjega struženja do	11×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože