

Garant**Eco-osnovno držalo, Višina držala h: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273894 20
GTIN	4062406231538
Razred artikla	21W

Opis

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006–319136.

Tehnični opis

Višina držala h	20 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	78 mm
z notranjim hlajenjem	da
za višino lista h_s	32 mm
Vpenjalna spona	279840 2
Vpenjalni vijak	279815 14
Vrsta izdelka	Osnovno držalo

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 14	279815 14
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15