

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: GL/10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264866; 264870 in 264874.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: GL

Mesto rezanja / zarezovanja: 16 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCR

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 0602..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 20 mm

Srednji premik L_3 : 11 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	15,4 mm
-------------------	---------

Nastavni kot	95 stopinj
Serija	Master Mute
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCR
Srednji premik L ₃	11 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Vijak za obračalno ploščico	269028 38
Sistem	GL
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	20 mm
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 38	269028 38
--	-----------