

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: GL/11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264866; 264870 in 264874.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: GL

Mesto rezanja / zarezovanja: 16 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDUCR

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 20 mm

Srednji premik L_3 : 11 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	16 mm
-------------------	-------

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	269028 38
Sistem	GL
Srednji premik L_3	11 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	16 mm
Serija	Master Mute
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCR
Nastavni kot	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 38	269028 38
--	-----------