

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: GL/11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 264866; 264870 in 264874.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: GL

Mesto rezanja / zarezovanja: 16 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDUCL

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 20 mm

Srednji premik  $L_3$ : 11 mm

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	11 mm
----------------------	-------

Mesto rezanja / zarezovanja	16 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Sistem	GL
Serija	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCL
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Celotna dolžina L	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	269028 38
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 38	269028 38
--	-----------