

Garant**Kompaktni vpenjalnik, Prevesna dolžina A: 47mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370143 47
GTIN	4062406233136
Razred artikla	31K

Opis**Prednosti:**

- **Kompaktna izvedba, odbojna za umazanijo in odrezke.**
- **Višinska skala omogoča hitro prednastavljanje višine vpenjanja.**
- **Pritisni kos montiran tako, da ga ne morete izgubiti. Adapterji pritisknih kosov se pritrdijo z magnetnim nastavkom.**
- **Možnost preproste montaže z vpenjalno roko.**

Material:

Ohišje in pritisna roka iz poboljšane jekla.

Obseg dobave:

Kompaktni vpenjalnik, utorna matica za širino 14 mm in vijak M12.

Dodatni pribor:

Garnitura pritisknih kosov art. 370148.

Tehnični opis

Vpenjalna višina S	0 - 90 mm
Prevesna dolžina A	47 mm
Dolžina L	95 mm

Širina B	40 mm
Višina H	81 mm
Maksimalni vrtilni moment	105 Nm
Maksimalna vpenjalna sila	16 kN
za navoj M	M12
Vrsta izdelka	Kompaktni vpenjalnik

Pribor

Podloge za kompaktne vpenjalnike Višina H 80 mm	370146 80
Garnitura pritisnih kosov, 3-delna Tip 3	370148 3