

**Garant****Kompaktni vpenjalnik, Prevesna dolžina A: 67mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370143 67
GTIN	4062406233143
Razred artikla	31K

**Opis****Prednosti:**

- **Kompaktna izvedba, odbojna za umazanijo in odrezke.**
- **Višinska skala omogoča hitro prednastavljanje višine vpenjanja.**
- **Pritisni kos montiran tako, da ga ne morete izgubiti. Adapterji pritisknih kosov se pritrdijo z magnetnim nastavkom.**
- **Možnost preproste montaže z vpenjalno roko.**

**Material:**

Ohišje in pritisna roka iz poboljšane jekla.

**Obseg dobave:**

Kompaktni vpenjalnik, utorna matica za širino 14 mm in vijak M12.

**Dodatni pribor:**

Garnitura pritisknih kosov art. 370148.

**Tehnični opis**

Maksimalni vrtilni moment	105 Nm
Prevesna dolžina A	67 mm
Maksimalna vpenjalna sila	12 kN

Dolžina L	95 mm
Širina B	40 mm
Višina H	81 mm
Vpenjalna višina S	0 - 100 mm
za navoj M	M12
Vrsta izdelka	Kompaktni vpenjalnik

---

## Pribor

Garnitura pritisnih kosov, 3-delna Tip 3	370148 3
Podloge za kompaktne vpenjalnike Višina H 80 mm	370146 80