



## Navojne čeljusti 6g, M: M12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	140330 M12
GTIN	4062406233228
Razred artikla	12K

### Opis

#### Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba;  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,75 mm

Zunanji  $\varnothing$ : 38 mm

Višina: 14 mm

### Tehnični opis

Velikost navoja	M12
Višina	14 mm
Korak	1,75 mm
Zunanji $\varnothing$	38 mm
Kakovost	DIN 13 6g

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		