

**Navojne čeljusti 6g, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140330 M5
GTIN	4062406233181
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; \geq M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,8 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 7 mm

Tehnični opis

Velikost navoja	M5
Korak	0,8 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Zunanji Ø	20 mm
Višina	7 mm

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		