

**Navojne čeljusti 6g, M: M30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140330 M30
GTIN	4062406233303
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba;  $\geq$  M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 3,5 mm

Zunanji Ø: 65 mm

Višina: 25 mm

**Tehnični opis**

Velikost navoja	M30
Višina	25 mm
Korak	3,5 mm
Zunanji Ø	65 mm
Kakovost	DIN 13 6g

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		